

簡易型プロセスアンプ PA-2 コンパクトサイズで場所を取らない!

アナログコンポジット信号用の簡易型プロセスアンプです。輝度信号、クロマレベルの調整、色位相の調整が行えます。 S/N 劣化による同期信号の改善、SYNC なまりによる後段機器への悪影響を取り除くことができます。

4 ユニットを連結すると、1U サイズの EIA ラックマウントが可能です。

場所を取らないコンパクトサイズであり、コストパフォーマンスに優れた装置です。

特長

- コンパクトサイズ(107.5(W)x44(H)x100(D)(mm))で場所を取りません。
- ・ 4 ユニットを連結すると、1U サイズの EIA ラックマウントが可能です。
- ・ 輝度レベル、クロマレベル、クロマ位相、セットアップレベルの調整が可能です。
- ・ ループスルー出力端子を装備しています。
- ・ 信号の無入力状態を検出し、外部にアラーム信号を出力します。

主な仕様

テレビジョン方式 NTSC

映像入力信号 アナログコンポジット 1.0Vp-p 75Ω、または

ハイインピーダンスループスルー BNC x 2 (自動終端)

映像出力信号 アナログコンポジット 1.0Vp-p 75 Ω BNC x 1

プロセスコントロール Y レベル: 50 % ~ 120 %

Cレベル: 50% ~ 120%

セットアップレベル: -15% ~ 15%

HUE: $-30^{\circ} \sim 30^{\circ}$

無入力アラーム出力 オープンコレクタ出力(レベル信号) 最大 40mA

電源 DC 5V (AC アダプタから供給)

消費電力 約 350 mA (1.7 VA)

使用温度 0 ~ 40℃

使用湿度 30 ~ 90%(結露なきこと) 外形寸法 107.5(W)×44(H)×100(D)(mm)


質量 約 0.44 kg


付属品 AC アダプタ、取扱説明書 オプション ラック取付金具、連結金具




外観

・ 1ユニット時












・ 4ユニット連結時









株式会社ピーテック

〒286-0033

・ 千葉県成田市花崎町 818-1 メルキュールホテル成田 別館 1F

Tel: 0476-20-1688 Fax: 0476-20-1732 E-Mail:info@p-tc.com http://www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。

